


Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030MSS07,5E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	17 x 10 x 26
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------


Električni priključak

Kabel: 7,5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano




E10538



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030MSS07,5E03

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo