


## Spojni kabel

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Radni napon [V] | 10...30 DC |
| Zaštitna klasa  | III        |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
| Zaštita                  | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Materijali                | PUR             |
| Materijal ulivenog tijela | PUR             |
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Spojni kabel

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



### Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)


### Priključak



### Električni priključak - Buchse



### Priključak



# E10553



## Spojni kabel

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano