



Spojni kabel

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci		
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





Spojni kabel

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

