


## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0010E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| Radni napon | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|-------------|-----|---------------------|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -20...70 |
|---------------------|------|----------|

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| Zaštita |  | IP 67 |
|---------|--|-------|

## Mehanički podaci

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| Dimenzije | [mm] | 15 x 15 x 35 |
|-----------|------|--------------|

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Materijali |  | PA 6.6 |
|------------|--|--------|

|                           |  |        |
|---------------------------|--|--------|
| Materijal ulivenog tijela |  | PA 6.6 |
|---------------------------|--|--------|

|                           |  |     |
|---------------------------|--|-----|
| Zaporna matica materijala |  | POM |
|---------------------------|--|-----|

## Opaske


|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Količina pakiranja |  | 1 kom. |
|--------------------|--|--------|

## Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, Žuto, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: POM



# E10558



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0010E03

### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
|      | Plavo       |