


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0020E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 35
-----------	------	--------------

Materijali		PA 6.6
------------	--	--------

Materijal ulivenog tijela		PA 6.6
---------------------------	--	--------

Zaporna matica materijala		POM
---------------------------	--	-----

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC, Žuto, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: POM



E10560



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0020E03

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo