

E10561




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0010E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10635

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	29 x 15 x 44
Materijali		PA 6.6
Materijal ulivenog tijela		PA 6.6
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E10561



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0010E03

Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 4,5 mm; iradirano; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo