


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0010E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	29 x 15 x 44
-----------	------	--------------

Materijali	PA 6.6
------------	--------

Materijal ulivenog tijela	PA 6.6
---------------------------	--------

Zaporna matica materijala	Aluminij
---------------------------	----------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10566



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH042MSS0010E03

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, Narančasto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Aluminij



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo