




Spojni kabel

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Materijali	PA 6.6
------------	--------

Materijal ulivenog tijela	PA 6.6
---------------------------	--------

Zaporna matica materijala	Aluminij, crno eloksirano
---------------------------	---------------------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Aluminij, crno eloksirano



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, crno; iradirano; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Aluminij, crno eloksirano

