


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSS0005A05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC071

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------	-----	-------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 43
-----------	------	--------------

Materijali		TPU
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		TPU
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10588



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSS0005A05

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo