

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0005A05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC074

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------	-----	-------------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
-----------	------	--------------

Materijali	TPU
------------	-----

Materijal ulivenog tijela	TPU
---------------------------	-----

Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10589



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0005A05

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
WH =	Plavo
	Bijelo