

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Materijali	PUR
------------	-----

Materijal ulivenog tijela	PUR
---------------------------	-----

Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
---------------------------	---------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



E10590



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0005E03

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo