


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0025E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Materijali	TPU prozirno
------------	--------------

Materijal ulivenog tijela	TPU, prozirno
---------------------------	---------------

Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
---------------------------	--------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10593



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH042VAS0025E03

Električni priključak


Kabel: 25 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);
Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo