


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGF030ZDSFKPK

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11552

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci


Dimenzije	[mm]	13 x 13 x 44
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		ZnAl / Ni

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: ZnAl / Ni



E10620



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGF030ZDSFKPK

Priključak

