


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH050MSSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11512

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


Električni podaci

Radni napon	[V]	< 50 AC/DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	35 x 20 x 31
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10622



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOAH050MSSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

