


Spojni kabel

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

Zaštitna klasa III

Izlazi

Električna izvedba PNP

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Materijali PUR

Materijal ulivenog tijela PUR

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano




Spojni kabel

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

Električni priključak

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Priključak



Električni priključak - Buchse



Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano