




Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0010E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVT002
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 46
Materijali		PVC
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E10663



Spojni kabel s utičnicom


ADOGH040VAS0010E04

Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo