
E10666

Spojni kabel

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E10666

Spojni kabel

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

