
E10669

Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 crno

Primjena		
Dizajn		s pojačalom
Električni podaci		
Radni napon	[V]	12...40 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 65
Mehanički podaci		
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10669


Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

