




Premosni kabel s utikačem ventila


VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 65
Mehanički podaci		
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano






Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

