




Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Sivo

Primjena	
Dizajn	s pojačalom
Električni podaci	
Radni napon [V]	12...40 DC
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 65
Mehanički podaci	
Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak - utikač	

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano






Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

