




Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 crno

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci

Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano






Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

