

E10678




Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11438

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 crno

Električni podaci

Radni napon [V] < 24 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 65

Mehanički podaci

Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz Status prekapčanja 1 x LED, Žuto

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

