



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0010B04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Radni napon | [V] | 10...30 DC |
|-------------|-----|------------|

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaštita | IP 67 |
|---------|-------|

## Mehanički podaci

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| Dimenzije | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|-----------|------|--------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Materijali | TPU prozirno |
|------------|--------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Materijal ulivenog tijela | TPU, prozirno |
|---------------------------|---------------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
|---------------------------|-----------------|

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E10682



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042MSS0010B04

### Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |