


Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Sivo

Primjena

Dizajn

s pojačalom

Električni podaci

Radni napon

[V]

12...40 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 65

Mehanički podaci

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano






Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

