




Spojni kabel

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC013
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci


Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 42
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano






Spojni kabel

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

