




Spojni kabel

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC012  
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Radni napon | [V] | 10...30 DC |
|-------------|-----|------------|

Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

Mehanički podaci


|                           |      |                 |
|---------------------------|------|-----------------|
| Dimenzije                 | [mm] | 15 x 15 x 42    |
| Materijali                |      | TPU             |
| Materijal ulivenog tijela |      | TPU             |
| Zaporna matica materijala |      | Mjed, niklovano |

Opaske

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Količina pakiranja |  | 1 kom. |
|--------------------|--|--------|

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano





## Spojni kabel

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

### Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

