


Razdjelna kutija

ZDO4H045MSS0025A07

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-15...80

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

18 x 54 x 82

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Broj ulaza razdjelne kutije

4



Razdjelna kutija

ZDO4H045MSS0025A07

Vrsta konektora	M12
-----------------	-----

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	4 x LED, Źuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske


Kolićina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Elektrićni prikljućak


Kabel: 25 m, PUR, bez halogena; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrićni prikljućak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Prikljućak



BN =	Smeće
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GN/YE =	zeleno/Źuto
GY =	Sivo
WH =	Bijelo
YE =	Źuto