


Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030ZDS0010A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	17 x 10 x 27
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink



E10714



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030ZDS0010A03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo