

E10718




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0005A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC008

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	36 x 15 x 26
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10718



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH042VAS0005A04

Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo