

## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0010A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Radni napon | [V] | 10...30 DC |
|-------------|-----|------------|

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaštita | IP 68 |
|---------|-------|

## Mehanički podaci

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| Dimenzije | [mm] | 36 x 15 x 26 |
|-----------|------|--------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Materijali | PUR |
|------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Materijal ulivenog tijela | PUR |
|---------------------------|-----|

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
|---------------------------|---------------------------------|

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E10719



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH042VAS0010A04

### Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |