


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0005A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC002

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 47
-----------	------	--------------

Materijali		PUR
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		PUR
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
---------------------------	--	---------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10724



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0005A04

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo