




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC004

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm ² (182 x Ø 0,05 mm)
--

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
--



E10727



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0002A03

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo