


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0020E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...70

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

27 x 15 x 39

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E10745



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0020E04

Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo
WH = Bijelo