


E10750



Prigušni magnet

MAGNET M2.0/ALNICO



Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-100...500
---------------------	------	------------

Mehanički podaci

Težina	[g]	6,9
Dimenzije	[mm]	Ø 6 / L = 25
Materijali		AlNiCo
Snaga magnetskog polja	[mT]	110

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------