


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH040PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11509 ili E11658

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


Električni podaci

Radni napon	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	35 x 20 x 30
-----------	------	--------------

Materijali		PBT
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		PBT
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		PA
---------------------------	--	----

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10774



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH040PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA



Priključak

