


Spojni kabel

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	ZnAl / Ni

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: ZnAl / Ni





Spojni kabel

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Električni priključak

Kabel: 7 m, PUR / PVC, crno; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: ZnAl / Ni

