


E10784



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0015A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 27 x 15 x 39

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10784



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040MSS0015A04

Električni priključak


Kabel: 15 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
WH =	Plavo
	Bijelo