


Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		III

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E10786



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0005E03


Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo