


Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030MSS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa	III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10787



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF030MSS0005E03

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo