


## Spojivi utikač

SSTAA030MSSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| Radni napon | [V] | < 250 AC |
|-------------|-----|----------|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |      |                 |
|---------------------------|------|-----------------|
| Težina                    | [g]  | 25              |
| Dimenzije                 | [mm] | 20 x 20 x 58    |
| Materijali                |      | PA              |
| Materijal ulivenog tijela |      | PA              |
| Zaporna matica materijala |      | Mjed, niklovano |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelska priрубnica: PG 7

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



# E10788

## Spojivi utikač

SSTAA030MSSFKPG



Priključak

