


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGA030MSSFPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos


Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC
-------------	-----	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci


Težina	[g]	25
Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²
Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10789



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGA030MSSFKPG

Priključak

