


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH040MSSFPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos


Električni podaci

Radni napon	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	36 x 20 x 35
Materijali		PA
Materijal ulivenog tijela		PA
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska priрубnica: PG 7

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10790



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH040MSSFKPG

Priključak

