


E10801



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0020E04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...70

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 42

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E10801



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0020E04

Električni priključak

Kabel: 20 m, PVC, Narančasto; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
GY =	Plavo
	Sivo