


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAJ040PLSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E10013

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!


Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...85

Zaštita

IP 65

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

43 x 25 x 36

Materijali

PBT

Materijal ulivenog tijela

PBT

Zaporna matica materijala

ULTRAMID

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAJ040PLSFKPG

Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska priрубnica: PG 9

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M18, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: ULTRAMID; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

