

E10818



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



Primjena		
Posebno svojstvo		bez halogena
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Zaštita od prenapona		da; (VDR)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	76
Dimenzije	[mm]	30 x 15 x 39
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Žuto



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Dodatna oprema


Isporučka obuhvata	vijak
	Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

