


E10820



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon [V]

< 24 AC/DC

Zaštita od prenapona

da; (VDR)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]

73,7

Dimenzije [mm]

30 x 15 x 39

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Pogon

1 x LED, Žuto



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje


Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste B, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

