


Premosni kabel s utikačem ventila

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena	NAMUR
----------	-------

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 15 DC
-------------	-----	---------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	30 x 15 x 39
-----------	------	--------------

Materijali	TPU; PUR
------------	----------

Materijal ulivenog tijela	TPU / PUR
---------------------------	-----------

Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
---------------------------	--------------------------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	vijak
	Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Premosni kabel s utikačem ventila

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

**Električni priključak**Kabel: 0,6 m, PVC, Plavo, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²**Priključak****Električni priključak - utičnica**

Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

