


E10825



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena

NAMUR

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 15 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 30 x 39

Materijali

TPU; PUR

Materijal ulivenog tijela

TPU / PUR

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC, Plavo, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste B, kutno; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

