


Premosni kabel s utikačem ventila

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Primjena

NAMUR

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 15 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 30 x 39

Materijali

TPU; PUR

Materijal ulivenog tijela

TPU / PUR

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

**Premosni kabel s utikačem ventila**


VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

**Električni priključak**

Kabel: 0,6 m, PVC, Plavo, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključak**Električni priključak - utičnica**

Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste B, kutno; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

