


## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH042MSS0005A04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC645

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

Posebno svojstvo bez halogena

## Električni podaci

Radni napon [V] 10...30 DC

## Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...80

Zaštita IP 67

## Mehanički podaci

Težina [g] 163

Dimenzije [mm] 15 x 15 x 47

Materijali PUR prozirno

Materijal ulivenog tijela PUR, prozirno

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapćanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

# E10827



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH042MSS0005A04

### Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR, prozirno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Boje žica : |
| BK = | Smeđe       |
| BU = | crno        |
| WH = | Plavo       |
|      | Bijelo      |